

FSN Quality Air è il marchio specializzato nella produzione e distribuzione di una vasta gamma di prodotti per il trattamento dell'aria compressa.

FSN Quality Air is the brand specialized in the production and distribution of a wide range of products for the compressed air treatment.

Una gamma completa

Dalla sala compressori fino al punto di utilizzo dell'aria compressa, FSN propone articoli per diverse esigenze di utilizzo, dalla semplice officina alla grande industria.

A complete range

From the compressor room to the utilization point of the compressed air, FSN propose items for different user requirements, from the simple workshop to large industries.

Innovazione e tecnologia

I nostri prodotti vengono progettati da tecnici altamente qualificati, con le più moderne tecnologie disponibili sul mercato. Innovazione, qualità nei processi aziendali e nelle soluzioni proposte, nonché flessibilità e dinamismo sono le caratteristiche fondamentali che ci contraddistinguono.

Innovation and technology

Our products are designed by highly skilled technicians using the latest technologies available on the market. Innovation, quality in the business processes and proposed solutions, as well as flexibility and dynamism being the key features that set us apart.

ISO 8573-1:2010 Contaminanti dell'aria compressa e classi di purezza ISO 8573-1:2010 Compressed air contaminants and purity classes

CLASSE DI QUALITÀ QUALITY CLASS	POLVERI DUST				ACQUA WATER		OLIO OIL	
	Per dimensione delle particelle (max. nr. di particelle per m³) By particle size (max. nr. of particles per m³)			Per massa By mass	Punto di rugiada in pressione Dew point under pressure		Liquido Liquid	Liquido, aerosol e vapori Liquid, aerosol and vapor
	0.10-0.5 microns	0.50-1.0 microns	1.0-5.0 microns	mg/m³	°C	°F	g/m³	mg/m³
0	Come specificato dall'utente o dal fornitore dell'apparecchiatura e più restrittivo della classe 1 As specified by the equipment user or supplier and more stringent than class 1							
1	≤ 20.000	≤ 400	≤ 10	—	≤ -70	≤ -94	—	≤ 0,01
2	≤ 400.000	≤ 6.000	≤ 100	—	≤ -40	≤ -40	—	≤ 0,1
3	—	≤ 90.000	≤ 1.000	—	≤ -20	≤ -4	—	≤ 1
4	—	—	≤ 10.000	—	≤ +3	≤ +37	—	≤ 5
5	—	—	≤ 100.000	—	≤ +7	≤ +45	—	—
6	—	—	—	0 - ≤ 5	≤ +10	≤ +50	—	—

I dati citati sono riferiti ad un'aria aspirata a 25 °C, con umidità relativa del 70%, compressa a 7 bar.
These data refer to air at 25 °C, with relative humidity at 70%, when compressed at 7 bars.

CAMPI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS	DIN ISO 8573-1:2010			QM: Prefiltro Prefilter R-DRY: Essiccatore a refrigerazione (punto di rugiada +3 °C) Refrigerant air dryer (dew point +3 °C) PM: Filtro disoleatore Oil separator filter HDT: Essiccatore ad adsorbimento (-20/-40/-70 °C) Desiccant dryer (-20/-40/-70 °C) HM: Filtro disoleatore fine Fine oil separator filter CM: Filtro a carboni attivi Active carbon filter				
	POLVERI DUST	ACQUA WATER	OLIO OIL					
Aria industriale generica, aria per soffiare General air for industry, blowing air	—	—	—					
Sabbatura, verniciatura semplice Sand-blasting, simple painting	3	—	—	QM				
Sabbatura di alta qualità, verniciatura semplice a spruzzo High-quality sand-blasting, simple spray painting	2	4	2	QM	R-DRY	PM		
Utensili pneumatici, aria per dispositivi di controllo, di misura e di controllo sistemi Pneumatic tools, air for governors, for system testers and governors	1	4	1	QM	R-DRY	PM	HM	CM
Laboratori dentistici, laboratori fotografici Dentist's surgery, photo labs	1	1*-2-3	1	QM	PM	HDT		
Aria per dispositivi di controllo, per strumentazione. Pneumatica fine, verniciatura a spruzzo di alta qualità, aria per finiture superficiali. Air for control equipments, air for tools. Pneumatic end, high quality spray painting, air-to surface finishing	1	1*-2-3	1	QM	PM	HDT		
Apparecchi medicali, aria respirabile, industrie alimentari Medical instruments, breathable air, food industries	1	1*-2-3	1	QM	PM	HDT		

* Per raggiungere punti di rugiada fino a -70 °C si suggerisce di anteporre all'HDT un essiccatore frigorifero R-DRY.
* In order to grant -70 °C dew point it's recommended to install a R-DRY refrigeration dryer in front of the HDT.